





Futura
SALICE



Befestigungsbohrungen zur Positionsbestimmung der Führungen an der Möbelseite - Vollauszug



Technical drawing of the bottom right corner of the device. It shows a circular component with a central hole. The dimensions are indicated as follows:

- $\varnothing 6.3$: Diameter of the central hole.
- 6.75: Distance from the bottom edge of the device to the center of the hole.
- 7.15: Distance from the right edge of the device to the center of the hole.

Vorbereitung der Schublade: Legende


Kommode

SP = Dicke der Schublade

LN = Nominale Länge der Führung

PM = Möbeltiefe


X = Innenmaß des Möbels



Abmessungen der Schublade

LC = Länge der Führung - 10 mm

X - 41 = Innenmaß der Schublade




Die Länge der Schublade ist 10 mm weniger als die Länge der Führung

Das Innenmaß der Schublade ist 41 mm weniger als das Innenmaß des Möbels


Bohrmaße der Schublade

Schublade mit Frontblende - drei Seiten - (von unten)
Schablone für Bohrmaße der Schubladen



Bohrmaße der Schublade




Schublade ohne Frontblende - vier Seiten - (von unten)
Schablone für Bohrmaße der Schubladen



Hinterer Zapfen



Mitnehmerstift

Antikippisicherung



Befestigung des Stiftes für Antiklippsicherung

Lieferbar auf allen Führungen.
Diese Operation kann werkzeuglos durchgeführt werden.
Die Vorrichtung ermöglicht das Festsetzen der Schubladen auf den Führungen.





Höhenverstellung + 3 mm




Lieferbar auf allen Führungsversionen

Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

Nullstellung der Hebel für die Höhenverstellung.



Den Hebel in Richtung Frontblende der Schublade drehen, um die Höhenverstellung zu erreichen.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.






vollauszug, Befestigung der Schublade mit Stift-Clipversion.


Smove: Dämpfungssystem integriert in der Führung, zur sanften und geräuschlosen Schließung der Schublade.

Anweisungen für die Montage


- Dynamische Belastbarkeit N 294 (Kg 30).
- Dämpfungssystem Smove.
- Antikippssicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +3 mm.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Befestigung der Schublade ohne Schrauben.
- Kompatibel mit Artikel 6125.
- Oberfläche: zink silber.



Abmessungen



Codifizierung





Zum Anschrauben
Schrauben TSP $\varnothing$ 3,5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN) =	MÖBELTIEFE (PM)
1 0 652 50 250 2 0 0	250	260
1 0 652 50 270 2 0 0	270	280
1 0 652 50 300 2 0 0	300	310
1 0 652 50 350 2 0 0	350	360
1 0 652 50 400 2 0 0	400	410
1 0 652 50 450 2 0 0	450	460
1 0 652 50 470 2 0 0	470	480
1 0 652 50 500 2 0 0	500	510
1 0 652 50 550 2 0 0	550	555
1 0 652 50 600 2 0 0	600	605


Befestigung der Schublade

Die Elastizität des Elementes ermöglicht die Befestigung der Stift-Clip beim Schließen der Schublade.



Detail der auf der Führung vormontierten Stift-Clip mit:

- werkzeugloser Höhenverstellung
- Antiklippsicherung
- Mitnehmerstift



Detail des in der Führung integrierten Smove Systems, das die gedämpfte Schließung der Schubladen ermöglicht.

